

bott

Wannenboden für Umweltschrank

verso

Höhe 50 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 350 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb



Artikelnummer: 233089




Wannenboden für Umweltschrank

- Höhe 50 mm
- für Schrank Breite x Tiefe 525 x 350 mm
- Für eine Fachlast von 75 kg
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	für Schranktiefe	350 mm
Schranktyp	Zubehör	Fachlast	75 kg
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Farbe Boden	gelb
für Schranktyp	Umweltschrank	Material	Stahl
Höhe	50 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
für Schrankbreite	525 mm	Gewicht	3,533 kg

Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen