


Gedore GEDORE 1.06/1 Universal- Abzieher

2-armig, 90x100 mm

Artikelnummer: 245737



Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	3 mm	umdrehbare Arme vorhanden	ja
Gesamtbreite [mm]	138 mm	Hakenbremse vorhanden	nein
Spindel Abrutschsicherung	nein	Spannbügel vorhanden	nein
Spindel Gewindegröße	M14 x 1.5 x 140 mm	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	ja
1000 V isoliert	nein	Spannweite Aussenabziehen (max.)	90 mm
Hydraulikspindel optional	-	Verwendungsart	innen_und_aussenabziehen
Netto-Gewicht [kg]	1,1 kg	3D-Daten vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Schrauben inklusive	nein
Gesamthöhe [mm]	36 mm	Abrutschsicherung an der	nein

		Spindel	
Schlüsselweite Betätigungssechsk	17 mm	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Spindelspitze auswechselbar	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	12 mm	Schnellspannhebel vorhanden	nein
Spannweite Innenabziehen a2 (min)	60 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	100 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max)	140 mm	Haken parallel verschiebbar	nein
Gesamtlänge [mm]	175 mm	Zugkraft (max.) [t]	3 t
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Anzahl der Arme	2
Skaleneinteilung vorhanden	ja	Gewicht	1,1 kg
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	22 mm		