

## VARIOfit Alu-Treppenkarre

mit 5-Stern-Satz, Traglast 200 kg,  
Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm,  
Räder mit Luft-Bereifung auf  
Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 531475



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit 5-Stern-Treppenkarre



Alu-Treppenkarre

- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	260 mm
Karrentyp	Treppenkarre	Material Felge	Stahlblech
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	320 mm	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Schaufeltiefe	250 mm	Radlager Sternsatz	Kugellager
Sternsatz	5-Stern	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1310 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	15 kg
Bereifung	Luft		

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm