

Halogenlampe Kerzen-Form Cosylight 35x120mm, E14 240V 18W klar Xenon 170Lm 2000h

Artikel-Nr. 42905

Lampenleistung:	18 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	170 lm
Sockel:	E14
Lampenform:	Kerze
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	123 mm
UV-Schutz:	Ja
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	3000 K
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenlampe Kerzen-Form Cosylight 35x120mm Xenon Halogen-Kerzenlampe Cosylight, E14, klar, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 18
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 15000
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 09:50:48



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.