

NV-Halogenlampe mit Alu-Reflektor 50x45mm, GU5,3 12V 35W 36° FMW

Artikel-Nr. 42047

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	36 °
ANSI:	FMW
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	50 mm
Gesamtlänge:	45 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV-Halogenlampe mit Alu-Reflektor 50x45mm Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 36°, Ansi-Code FMW, mit ALU-Reflektor und Frontglas., Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: D

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.