

**Artikelnummer:** 127144

**Kurzbeschreibung:** Kippmulde KK 400, grau (RAL 7005)

**Langbeschreibung:** Kippmulde KK 400: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg  
Inhalt = Muldeninhalt 400 l Schüttkantenhöhe: 490 mm Maße: L 1320 x B 670 x H 840 mm Gewicht: 77 kg (lackiert), 85 kg (verzinkt)

**EAN/GTIN:** 4052462038707

