

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier KIF51AFE0



Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C : hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	139 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	220 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1397 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	52.7 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005207879
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIF51AFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage



Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier KIF51AFE0

**Der Kühlschrank VitaFresh pro 0°C : hält
Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger
frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage



Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier
KIF51AFE0



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm



Maße in mm