

# Wonday

## Chariot à plate-forme en acier Cargo, capacité de charge: 300 kg

- construction: tube d'acier
- plate-forme: en tôle d'acier avec revêtement antidérapant en PVC
- avec pare-choc de protection
- dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)
- 4 roues PU sur jante plastique avec cache métal
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- diamètre des roues: 125 mm
- barre de verrouillage
- livré démonté (montage facile)
- dimensions déplié: (L)910 x (P)610x (H)860 mm
- dimensions plié: (L)910 x (P)610 x (H)150 mm

### Exemples d'utilisation:

- chariot maniable pour un transport rapide d'objets dans l'entreprise et pendant les déplacements

### Adapté pour:

- jardineries
- supermarchés de vente de boissons
- dépôts
- garages



Chariot à plate-forme en acier Cargo, capacité: 300 kg

Produit	Modèle	Surface de charge (L x P)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chariot à plate-forme en tôle d'acier Cargo	plate-forme en tôle d'acier	907 x 608 mm	910 x 610 x 860 mm	300 kg	bleu / gris	MCH500171	61453066