

Wonday

Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg

- Konstruktion: Stahlrohr
- Plattform: aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag
- mit umlaufender Schutzleiste
- Rohrschiebebügel durch Druck auf die horizontale Stange umklappbar (Entriegelung mit dem Fuß)
- 4 PU-Räder auf Kunststofffelge mit Metallabdeckung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Verriegelungsbügel
- wird zerlegt geliefert (einfache Montage)
- Maße ausgeklappt: (B)910 x (T)610 x (H)860 mm
- Maße eingeklappt: (B)910 x (T)610 x (H)150 mm

Anwendungsbeispiele:

- handlicher Wagen für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs

Für wen geeignet:

- Gärtnereien
- Getränkemarkte
- Lagerhallen
- Werkstätten



Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg

Produkt	Ausführung	Ladefläche (B x T)	Gesamtmaße (B x T x H)	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Stahl-Plattformwagen "Cargo 250/300 KG"	Stahlblechplattform	907 x 608 mm	910 x 610 x 860 mm	300 kg	blau / grau	MCH500171	61453066