

DENSORB® ECONOMY


- **extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Feinesterstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten**
- **für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen**
- **ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen**

- nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen

- die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

2 Materialstärken:

- Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



Matten Öl Economy

Praktisch bis ins Detail: **Matten (500 x 400 mm) sind mittig perforiert. Sie können leicht die benötigte Menge abreißen und verbrauchen nur soviel Material, wie zwingend nötig.**



Extrem saugstarke Öl-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, auch für den Einsatz auf Wasser, in verschiedenen Größen




Matten, Öl Economy, weiß

Ausführung	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	100 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	96	62	124
Bestellnummer	177-881-J9	207-923-J9	175-018-J9	189-447-J9	207-922-J9	175-016-J9

Rollen Öl Economy

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.
- Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.

TOP-SELLER



Extrem saugstarke Öl-Bindevliesrollen für die einfache Anwendung, ideal als Unterlage unter tropfenden Maschinen, wasserabweisend, Breite 38, 76 oder 150 cm



Abrollgeräte für Rollenware **476**

Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-109-J9	173-859-J9	173-868-J9	173-863-J9	173-872-J9	178-454-J9	259-110-J9	173-860-J9	173-869-J9	259-108-J9