

Kappes chariot à outils


ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm, 4 parois à plaques perforées p. extérieur, corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 144770

RasterPlan

KAPPES



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

roulant

chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm
- 4 parois à plaques perforées p. extérieur
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plaques perforées exté	4 pièce
type de chariot	chariot à outils	roulant	oui
hauteur	2175 mm	soubassement	roulettes
largeur	700 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

profondeur	700 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
équipement armoire	plaques perforées	Poids	71 kg
outils incl.	non		

Cela s'adapte aussi ...

146391		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière magnétique
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
524156		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
531015		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 89 / 76 mm, en polypropylène en bleu