

## fetra chariot conteneur à grilles

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 154897



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot caisse

Force 600 kg

chariot conteneur à grilles









- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x50 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                             |           |         |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| appareil de manutention | chariot de manutention      | poignée   | 2 pièce |
| type de chariot         | chariot conteneur à grilles | couvercle | non     |

|                        |                                  |                          |   |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| matériau               | acier                            | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| charge                 | 600 kg                           | pneumatique              | TPE   |
| longueur de plateau    | 1000 mm                          | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| largeur de plateau     | 700 mm                           | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| hauteur                | 1075 mm                          | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| norme européenne       | non                              | surface                  | finition peinture époxy                     |
| matériau de plateforme | bois                             | couleur                  | bleu brillant // RAL5007                    |
| rehausses              | 4 parois (grillagées)            | norme                    | EN 1757-3 (frein)                           |
| fonction rehausses     | 1 paroi longitudinale rabattable | garantie                 | 10 années                                   |
| dimension du fil       | 50x50 mm                         | Poids                    | 54 kg                                       |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119194 |    | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal   |
| 147905 |    | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |
| 158760 |    | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal   |
| 158816 |   | support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm  |
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant       |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant  |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant  |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 309745 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |