

bac de rétention **pro-line**

pour bidons, volume de rétention
120 l, hauteur x largeur x profondeur
180 x 1168 x 784 mm, Équipé de
avec indicateur de fuite et
caillebotis amovible en plastique
coloris bleu

Numéro d'article: 235699



bac de rétention





- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour bidons
- volume de rétention 120 l
- hauteur x largeur x profondeur 180 x 1168 x 784 mm
- en polyéthylène haute pression, coloris noir
- Équipé de avec indicateur de fuite et caillebotis amovible en plastique coloris bleu
- 10 années de garantie



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène haute pression
type de bac de rétention	bac de rétention	couleur	noir
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	indicateur de fuite, caillebotis
volume de rétention	120 l	matériau de caillebotis	plastique
capacité	bidons	couleur de caillebotis	bleu
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et agressives	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	oui
hauteur	180 mm	garantie	10 années
largeur	1168 mm	Poids	11,5 kg
profondeur	784 mm		

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène