

## Cascao Roue encastrable



force 200 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 160 mm, moyeu avec  
palier lisse, longueur moyeu 59 mm,  
jante en polypropylène

Numéro d'article: 243535



### Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	160 mm	Poids	0,57 kg

