

## Glastürkühlschrank CD 291

Glastür Umluftkühlschrank mit Querstromlüfter und separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung. Alle rilsanierten Roste sind innerhalb der vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellbar und haben eine maximale Tragkraft von 20 kg. Die Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen und aufgesetzter Griffleiste besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbare Füße gleichen kleinere Bodenebenenheiten aus.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 9190024  
GTIN: 4059395030631



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Umluftkühlung
- Querstromlüfter
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 5 rilsanierte Roste weiß mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost
- Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A

<b>Herstellerkennung</b>	CD 291
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1450 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	12 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	287 Dosen 0,33 Liter oder 126 PET-Flaschen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,2 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	59 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 Roste weiß rilsaniert 520 x 356mm Tragkraft max. 20 kg je Rost
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	65 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D
<b>Luftschallemission</b>	43 dB
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	32 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	290 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	902 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	64,5
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	469857
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



**902** kWh/annum



8102/6102

### Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

**Rost**

**Rost**

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)