



Product data sheet

Art nr.: 2403B Tafelwagen met laadvlakken van staalplaat

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Etagehoogten (mm)	270, 900
Totale lengte (mm)	1397
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	78
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976524030