

Artikelnummer: 309086

Kurzbeschreibung: Muldenkipper 4704, 800 l, anthrazit RAL 7016, ohne Ablasshahn und Sieb

Langbeschreibung: Muldenkipper 4704, 800 l: Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtet, in Blau (RAL 5007) oder Anthrazit (RAL 7016). TOTALSTOP - Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Räder: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Gummibereifung 200 x B 50 mm, Naben mit Kugellager. Inhalt: 800 l Tragkraft: 800 kg Kastenmaße: L 1321 x B 1044 x H 735 mm Außenmaße: L 1458 x B 1105 x H 1099 mm Schüttkantenhöhe: 843 mm Eigengewicht: 118 kg Hinweis: Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder Stapelkipper.



EAN/GTIN: 4017976247007