

Termékinformációk

13 86 200

Elektromos szerelőfogó

IEC 60900 DIN EN 60900



- 6 funkció egy fogóban
- Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és érvéghüvelyek krimpeléséhez
- Sima megfogó felületek a csúcson az egyes erek sérülésmentes megfogásához; profilozott megfogó felületek és befogópofák lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához
- Markáns külső pófaél süllyesztett fali dobozok megmunkálásához és átvezető lyukak sorjátlanításához
- Csupaszító lyukak 0,75 - 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
- Krimpelősüllyeszték érvéghüvelyekhez 0,5 - 2,5 mm²
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelálló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm méretig
- Karsú kivétel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- VDE által tesztelt biztonság 1000 V-ig
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	13 86 200
EAN	4003773075097
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	280 g
Méret	200 x 85 x 20 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

