

Información sobre productos

44 23 J31

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 D



90°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- Puntas curvas
- DIN 5256 D, puntas curvas en ángulo de 90°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	44 23 J31
EAN	4003773042983
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	200 g
Dimensiones	215 x 46 x 14 mm
Norma	DIN 5256 D
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 40 – 100 mm
Puntas (diámetro)	Ø 2,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.