


Productinformatie

44 31 J22

Borgveertang

Voor binnenringen in boringen
45° gebogen

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- In overeenstemming met DIN 5256 en DIN 5256 D, maar 45° gebogen
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	44 31 J22
EAN	4003773066965
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	140 g
Afmetingen	180 x 48 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

