

Termékinformációk

46 31 A22

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken
45°-os szögű

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- A DIN 5254 A és DIN 5254 B alapján, de 45°-os szögben
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM $\angle 45^\circ$

Általános

Cikkszám	46 31 A22
EAN	4003773067016
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	133 g
Méreték	185 x 38 x 12 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 19 – 60 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,8 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

