

## Broszura informacyjna


# 97 99 351

### Tulejki kablowe z kołnierzem

200 szt.

DIN 46228-4: 2020-03

- Wielkość nominalna: 0.75 mm<sup>2</sup>
- Zawartość: 200 szt.
- Kolor: szary
- Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu
- Odporność na działanie wysokich temperatur do 105°C
- Materiał: E-Cu
- Powierzchnia ocynkowana elektrolitycznie
- Minimalna grubość powłoki 3µm



#### Ogólna

Nr art.	97 99 351
EAN	4003773076520
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

wymiar przewodu	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG	18
Kolor	szara
L1	16 mm
L2	10 mm
d1	1,2 mm
d2	2,8 mm
S1	0,15 mm
S2	0,25 mm
Ilość	200
Izolacja	PP
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*