

## Información sobre productos

# 98 01 15

- Acodada
- Herramienta básica cromada
- Acero al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

## Llaves de estrella acodadas

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

### Información general

Núm. de artículo	98 01 15
EAN	4003773020257
Peso	143 g
Dimensiones	19 x 33 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Caras planas S	15 mm
Largo l max.	200 mm
Grosor de la cabeza a max.	12 mm
Profundidad de acodado h max.	24 mm
Anchura de la cabeza b max.	24 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

