

## magazijnbak

### Grip

hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 235 mm, van polypropyleen in grijs

VE 48 stuks

Artikelnummer: 149905



## Zichtbak Grip

**extra eenvoudige verwijdering van kleine onderdelen door de geborduurde bodem**

magazijnbak




- hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 235 mm
- van polypropyleen in grijs
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- geschikt voor levensmiddelen
- legbord van binnen genopt
- eenvoudig transport door verzonken greep aan voor- en achterzijde
- 5 jaar garantie

## Technische details

baktype	magazijnbak	vloerconstructie	van binnen genopt
euronorm	nee	stapelbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	greep	verzonken greep aan voor- en achterzijde
hoogte	125 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
breedte	145 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
diepte	235 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
binnenhoogte	115 mm	kleur	grijs

binnenbreedte	125 mm	maat	3 - HxBxD 125x145x235 mm
binnendiepte	195 mm	garantie	5 jaar
materiaal	polypropyleen	gewicht	0,23 kg

## Gerelateerde Producten

149888		wandrail, voor magazijnbak 0,3 - 2,9 l, lengte 970 mm, van staal
149891		oplegdeksel, van SAN, voor magazijnbak, Voor bak breedte x diepte 145 x 235 mm, in transparant, met verzonken grepen
149896		etiket, voor magazijnbak hoogte x breedte 125 x 145 mm

## Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs