

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 50 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 50 mm, naaf met glijlager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159259



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 50 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 50 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechrommeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

## Technische details

transporttechniek	rollen	ruggat	10,2 mm
roltype	apparatenwiel	materiaal behuizing	staal
set	nee	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	50 kg	terugloprem	handmatig
banden	TPE	draadvangkappen	nee

wiel-ø	50 mm	totale hoogte	73 mm
materiaal velg	kunststof	loopbreedte	20 mm
wiellager	glijlager	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
bevestigingselement	ruggat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	kleur banden	grijs