

plateau roulant aluminium

force 150 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, plateforme en profilé cornière en aluminium avec rebord antichute, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage TPE sur jante polypropylène



Numéro d'article: 219860



Chariot à bac

plateau roulant aluminium

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- plateforme en profilé cornière en aluminium avec rebord antichute
- structure en aluminium
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 80 mm
- Avec bandage TPE sur jante polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau	aluminium
type de rouleur	chariot à bac	barre directrice	non
charge	150 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

norme européenne	oui	pneumatique	TPE
longueur de plateau	600 mm	matériau de jante	polypropylène
largeur de plateau	400 mm	Diamètre de roue	80 mm
Structure de la plateforme	ouvert	longueur	618 mm
matériau de plateforme	aluminium	largeur	420 mm
équipement de plateforme	rebord antichute	Poids	4,4 kg