

bott **montagetafel** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 10 laden, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233238



montagetafel


- hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- uitrusting: 10 laden, 1 duwbeugel
- links 5 laden
- rechts 5 laden
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekkblokkade
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details





meubeltype	tafel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
type tafel	montagetafel	materiaal plaat	multiplex
hoogte	980 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1050 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	10 laden, 1 duwbeugel	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
onderbouwelementen links	5 laden	materiaal verwerking	gelast
onderbouwelementen rechts	5 laden	verrijdbaar	ja
laden aantal	10 stuks	wielen aantal/soort	4 wielen
laden aantal x hoogte		wiel-ø	125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	125,12 kg
uittrekbare lade	100 %		

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233001		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233003		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233005		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233006		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart

233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen