

Hymer rolsteiger 8473

reikhoogte 3,4 m, steigerhoogte 2,64 m, 1 platform(s), met doorgangsluik, standhoogte 1,4 m, platform breedte x diepte 1900 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239935



HYMER



10
YEARS
WARRANTY

rolsteiger

- reikhoogte 3,4 m
- steigerhoogte 2,64 m
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- standhoogte 1,4 m, platform breedte x diepte 1900 x 1300 mm
- 2 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m²
- steigergroep 2
- conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 103,7 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
steigertype	rolsteiger		150 kg/m ²
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
steigerhoogte	2,64 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
standhoogte	1,4 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
	3,4 m	steigergroep	2
platforms aantal	1	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	1900 mm	verrijdbaar	ja
doorgangen	1 doorgangsluik	norm	conform DIN EN 1004
diepte platform	1300 mm	garantie	10 jaar
sporten aantal	2 x 8	gewicht	103,7 kg