

Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1070 mm, inhoud 1,2 m³, draagvermogen 1500 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt

Artikelnummer: 254628



Kiepbak voor spaanders

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1070 mm
- inhoud 1,2 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 218 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afromechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorkslaffen

- Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt

Technische details

baktype	Kiepbak	gelijkvloerse leging	nee
inhoud	1,2 m ³	onderrijdbaar	ja
hoogte	1095 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1720 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
breedte	1070 mm	breedte vorksloffen	200 mm
draagvermogen	1500 kg	afstand vorkkokers	600 mm
materiaal	plaatstaal	kraan	ja
materiaal verwerking	gelast	stapelbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	nestbaar	nee
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	vuurverzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	vuurverzinkt
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	ja	gewicht	218 kg