


## ADB

### Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 500 kg, uitrusting: 4 laden, 1 kast, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 272397



### Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 27 x 1200 x 600 mm
- draagvermogen 500 kg
- onderbouw met 4 wielen
- uitrusting: 4 laden, 1 kast, 1 legbord
- laden hoogte 4x90 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 433 x 538 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van vierkante stalen buis (30 x 30 mm), gelast



- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm

## Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
onderbouw	4 wielen	afsluitbaar	ja
hoogte	840 mm	greep	duwbeugel
breedte	1300 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
diepte	600 mm	oppervlak plaat	geolied
dikte plaat	27 mm	materiaal onderstel	staal
breedte plaat	1200 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte plaat	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	500 kg	materiaal verwerking	gelast
in hoogte verstelbaar	nee	sluitsysteem	centrale vergrendeling
elektrisch geleidend	nee	legborden aantal	1 stuks
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast, 1 legbord	verrijdbaar	ja
laden aantal	4 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk-/bokwielen
laden aantal x hoogte	4x90 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nuttige breedte lade	433 mm	diameter wiel	200 mm
nuttige diepte lade	538 mm	gewicht	95 kg
draagvermogen lade	35 kg		

## Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoenen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm
565665		viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart

