

## Bauer stapelbare opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 229 l, hoogte x breedte x diepte 545 x 800 x 800 mm, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 525667



## Bauer Opvangbak

### In elkaar stapelbaar







stapelbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 229 l
- hoogte x breedte x diepte 545 x 800 x 800 mm
- zonder rooster
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- Plaatsbesparend stapelbaar



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	stapelbare opvangbak	kleur	blauw // RAL 5012
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	229 l	onderbouw	vorksloffen
capaciteit	1 x 200 liter vat	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	ja
hoogte	545 mm	nestbaar	ja
breedte	800 mm	verrijdbaar	nee
diepte	800 mm	kleur uitvoering	blauw
materiaal	staal	gewicht	47 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

