

BS-ROLLEN spoorkranswiel

BS ROLLEN

draagvermogen 700 kg, banden grijs gietijzer in blauw, diameter 75 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 47 x 20 mm



Artikelnummer: 713547

BS-ROLLEN Spoorkranswiel

spoorkranswiel

- geschikt voor vloertype: glad/effen, ruw/effen
- draagvermogen 700 kg
- banden grijs gietijzer in blauw
- diameter 75 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 47 x 20 mm
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	rollen	naafboorgat	20 mm
roltype	spoorkranswiel	wielbreedte met spoorkrans	40 mm
banden	grijs gietijzer	loopbreedte zonder spoorkrans	30 mm
kleur banden	blauw	wiel-Ø	75-100 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	rem	zonder
wiellager	kogellager	draadvangkappen	nee
draagvermogen	700 kg	kleur velg	blauw
elektrisch geleidend	nee	gewicht	1,26 kg
naaflengte	47 mm		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken