

stumpf

Schubladenschrank

ST 410

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm, 21 Schublade(n), Verschließbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118193



stumpf Schubladenschrank ST 410

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- 21 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
- Mit Auszugssperre
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Auszugssperre	ja
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	21 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladentraglast	35 kg	Griff	Griffleiste
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	fahrbar	nein
Auszug Schublade	80 %	Garantie	5 Jahre
Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung	Gewicht	148 kg