


**bott**

## Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 550 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 232752












### Universalschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

## Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	75 kg
Schranktyp	Universalschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Höhe	2000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1300 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszug Schublade	100 %
Traglast Fachboden	75 kg	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	3 Stück	Gewicht	144,913 kg
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm		

## Zubehör

233006		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233007		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233008		Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233010		Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233011		Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233012		Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233029		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233092		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
233096		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1300 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

233101		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1300 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
233450		Schubladeneinsatzset, mit 44 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

### Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen