

MUNK

Fahrbare Arbeitsbühne

Desk-Surfer

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m,
Bühne Höhe 1 m, Breite x Tiefe 600 x
860 mm, Gerüsthöhe 2,1 m, Breite x
Tiefe 1200 x 1655 mm,
Bühnenkonstruktion aus Aluminium
mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung,
Aluminiumgerüst mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silber



Artikelnummer: 273517



Fahrbare Arbeitsbühne

- Geeignet zum Unterfahren von Schreibtischen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
- Bühne Höhe 1 m, Breite x Tiefe 600 x 860 mm
- 1 Bühne(n), ohne Durchstiegs Luke
- Gerüsthöhe 2,1 m, Breite x Tiefe 1200 x 1655 mm
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Geländer
- Ausgestattet mit Sicherheitsband
- Gestell höhenverstellbar durch optionales Einsteckteil
- Mit 4 Lenkrollen
- Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Nutzung einseitig
- Bühnenkonstruktion aus Aluminium mit schlag- und kratzfester

Pulverbeschichtung

- Aluminiumgerüst mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
- Bühne belastbar bis 150 kg
- Aufbau schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und Steckverbindungen
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Lieferumfang: ohne Höhen-Erweiterung (als Zubehör erhältlich)
- 15 Jahre Garantie
- Gewicht 110 kg

Technische Details

Steigtechnik	Arbeitsbühne	Bühne belastbar bis	150 kg
Gerüsttyp	Arbeitsbühne	Gerüst Ausstattung	Sicherungsband
geeignet für (Anwendung)	zum Unterfahren von Schreibtischen	Sicherheitsausstattung Gerüst	3-seitiges Geländer
Einsatzort	Innenbereich	Geländer	ja
Material	Aluminium, Aluminium beschichtet	Gerüst Funktion	höhenverstellbar
Material Gerüst	Aluminium	Nutzung	einseitig
Material Plattform	Aluminium	klappbar	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	fahrbar	ja
Höhe Gerüst	2,1 m	Unterbau	4 Lenkrollen
Arbeitshöhe	3 m	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Höhe Bühne	1 m	Durchmesser Rad	125 mm
Breite Bühne	600 mm	Aufbau	schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und Steckverbindungen
Tiefe Bühne	860 mm	Farbe	silber
Bühnen Anzahl	1	Lieferumfang	ohne Höhen-Erweiterung (als Zubehör erhältlich)
Breite	1200 mm	Garantie	15 Jahre
Tiefe	1655 mm	Anlieferung	zerlegt
Durchstiege	keine	Gewicht	110 kg

Zubehör

273518



Erweiterung für Fahrgerüst, Zur Erweiterung der Arbeitshöhe bis 3,6 m, Aus Aluminium

Dazu passt auch ...

141349







Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 360 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium

221388



Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9

227865		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend