TROAX

Schiebetür für Trennwandsystem


Höhe x Breite 2200 x 2800 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505689









TROAX Schiebetür für Trennwand-System

Schiebetür für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 2800 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Rahmen aus Vierkantrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau





Technische Details				
Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	2,5 mm	
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Schließsystem	Zylinderschloss	
Gitterelement	Schiebetür	Profil	Vierkantrohr	

Höhe	2200 mm	Material	Stahl
Breite	2800 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	50 mm	Gewicht	24 kg

Zubehör

505863



Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter

Dazu passt auch				
144768	I	Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte		
208490	H	Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel		
210871	ALC.	Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange		
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung		