



KABELWARTEL

KVR M25-MGM/or



KVR M25-MGM/or

Kabelwartel

Artikelnummer: 22762501

Kabelwartel met trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contraoer

IP68

Technische gegevens

Andere eigenschappen

Spood:	1,5 mm
Werkstoff Kabelverschraubung:	Kunststoff
Glasvezel versterkt:	Nee
slagvast:	Nee
Doorbuigbescherming kabelwartels:	Nee
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
met contraoer:	Ja
Meervoudige afdichting:	Nee
Vlakbandkabel schroefpunt:	Nee
Trekontlasting:	Ja
Soort dichting:	Membran
deelbaar schroefpunt:	Nee
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja



KABELWARTEL

KVR M25-MGM/or

Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Nominale maat metisch/PG:	25
Sleutelmaat:	30
Zeskant koekmaat:	33 mm
Voor kabeldiameter van/tot:	7,0 - 16,0 mm
schroefdraadlengte/mm:	11
Afdichtingsbereik/mm:	9 - 16