

ThermoX®-inbouwbehuizing



ThermoX® decoratieve ringen

- metaal met galvanische of poedercoating
- alleen voor binnen toepassing
- minimumdiameter van de afschermkap voor de lamp 79mm bij plafonddoorvoer met Ø 68 en 75 mm
- min. diameter van de sierplaat 86 mm bij doorvoer Ø 82 mm

Artikelnr.:	9301-03
EAN:	4013456212510
Type toebehoren/onderdelen	Overig
Toebehoren	Ja
Onderdeel	Ja
Geschikt voor inbouwdoos	Ja
Geschikt voor centraaldoos	Ja
Binnenverpakking/verzending	1/10

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde transfovergrendelingsklep
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk

