

## K40 Plintstelsysteem

**T40 T-stuk/aftakstuk wit (RAL 9010)**

- Bestaat uit basisplaat, montageplaat, kap en aftakkap met inzetplaatje.
- Voor verticale aftakking met K40-profiel, koker P25, K25, Z25 of KK 25x22, waarbij de juiste scheiding van beide compartimenten wordt gecontinueerd.
- Via ronde breekpoorten in de basisplaat is invoer vanuit de wand mogelijk.
- Voldoende lasruimte onder de kap.
- Overlap met afdeklint is 5 mm. Zuiver haaks en op maat zagen van afdeklint is niet nodig.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT9294</b>
EAN:	8712259254838
Kleur	Wit (RAL 9010)
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	9010
Slagvastheid	-
Decor	-
Hoogte plintgoot	70 mm
Diepte plintgoot	24 mm
Met tapijtlint	Nee
Hoogte kanaalaansluiting	
Breedte kanaalaansluiting	
Diameter buis	
Kanaalaansluiting	Leidingkanaal
Aftak kanaalaansluiting	-
Kleur deksel	-
Verzending	10

Het K40 plintstelsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartiment 1: doorsnede 350 mm<sup>2</sup>;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartiment 2: doorsnede 640 mm<sup>2</sup>;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm