

| Artikel nummer | artikelnaam                           |
|----------------|---------------------------------------|
| 915020004      | HK02 - wandcontactdoos 1V RA SH staal |



HK02 - wandcontactdoos 1-voudig geard met shutter staal

| Technische gegevens                   | 915020004                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze                         | Steekklem                         |
| Aantal eenheden                       | 1                                 |
| Met signaallamp                       | nee                               |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging      | ja                                |
| Beschermingscontact                   | ja                                |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | nee                               |
| Uitwerpmechanisme                     | nee                               |
| Materiaal                             | Kunststof                         |
| Bevestigingswijze                     | Klauw-/schroefbevestiging         |
| Slagvastheid                          | niet beschikbaar                  |
| Transparant                           | nee                               |
| Met glaszekering                      | nee                               |
| Met doorlusvoorziening                | ja                                |
| Met functieverlichting                | nee                               |
| Met oriëntatieverlichting             | nee                               |
| Met ingebouwde USB voeding            | geen                              |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                                 |
| Aantal actieve contacten (rond)       | 2                                 |
| Aantal actieve contacten (vlak)       | 0                                 |
| Rond aardingscontact                  | ja                                |
| Min. diepte van de inbouwdoos         | 32,00 mm                          |
| Aftastsymbool / barrièrevrij          | nee                               |
| Compatible met Apple HomeKit          | nee                               |
| Compatible met Google Assistant       | nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa           | nee                               |
| Metallic                              | nee                               |
| Nom. stroom                           | 16,00 A                           |
| Nom. spanning                         | 250 V                             |
| Montagewijze                          | Schalter und Steckdosen/Unterputz |
| Kleur                                 | Roestvrij staal                   |
| Uitvoering                            | Beschermend contact (type F)      |
| Halogeenvrij                          | ja                                |
| Afsluitbaar                           | nee                               |
| Met klapdeksel                        | nee                               |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)                |
| Aantal fasen                          | 1                                 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.12.2022

| Technische gegevens                     |                                   | 915020004 |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Met aan/uitschakelaar                   | nee                               |           |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee                               |           |
| Stekkerstand gedraaid                   | nee                               |           |
| Overspanningsbeveiliging                | nee                               |           |
| Foutstroombeveiliging                   | nee                               |           |
| Geïsoleerde montage                     | nee                               |           |
| Schakelmateriaalbreedte                 | 55,000 mm                         |           |
| Schakelmateriaalhoogte                  | 55,000 mm                         |           |
| Schakelmateriaaldiepte                  | 41,100 mm                         |           |
| Aantal contactdozen schakelbaar         | 0                                 |           |
| Met IFTTT ondersteuning                 | nee                               |           |
| Speciale voeding                        | zonder speciale stroomvoorziening |           |
| Kwaliteitsklasse                        | Thermoplast                       |           |
| Uitvoering oppervlakte                  | glanzend                          |           |
| Opdruk/indicatie                        | zonder                            |           |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)    | IP20                              |           |
| Antibacteriële behandeling              | nee                               |           |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker        | nee                               |           |
| Aantal USB-A poorten                    | 0                                 |           |
| Aantal USB-C poorten                    | 0                                 |           |
| Met WLAN repeater                       | nee                               |           |