


| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|--|
| 951547003 | HK07 - wandcontactdoos 1V RA SH klapdeksel afsluitbaar staal |

HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel met slot en shutter staal

| Technische gegevens | 951547003 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Aantal eenheden | 1 |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | ja |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Beschermingscontact | ja |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | nee |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Slagvastheid | niet beschikbaar |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Met ingebouwde USB voeding | geen |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Rond aardingscontact | ja |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 32,00 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Nom. spanning | 250 V |
| Montagewijze | Schalter und Steckdosen/Unterputz |
| Kleur | staal |
| Uitvoering | Beschermend contact (type F) |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | ja |
| Met klapdeksel | ja |
| Oppervlaktebescherming | gelakt |



| Technische gegevens | | 951547003 |
|---|--|-----------------------------------|
| Aantal fasen | | 1 |
| Met aan/uitschakelaar | | nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | | nee |
| Stekkerstand gedraaid | | nee |
| Overspanningsbeveiliging | | nee |
| Foutstroombeveiliging | | nee |
| Geïsoleerde montage | | nee |
| Schakelmateriaalbreedte | | 55,000 mm |
| Schakelmateriaalhoogte | | 55,000 mm |
| Schakelmateriaaldiepte | | 41,100 mm |
| Aantal contactdozen schakelbaar | | 0 |
| Met IFTTT ondersteuning | | nee |
| Speciale voeding | | zonder speciale stroomvoorziening |
| Kwaliteitsklasse | | Thermoplast |
| Uitvoering oppervlakte | | mat |
| Opdruk/indicatie | | zonder |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | | IP20 |
| Antibacteriële behandeling | | nee |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | | nee |
| Aantal USB-A poorten | | 0 |
| Aantal USB-C poorten | | 0 |
| Met WLAN repeater | | nee |