

MaraMeter 852. Finomkijelzős villás menetidomszer

- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Hosszan vezetett, fogantyúval visszatartható mérőtapintó
- Ellentapintó finoman beállítható
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó befogófurattal a cserélhető mérőbetétekhez
- Beállítható központosító ütköző a betétek középre történő beállításához
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint
- **Szállítási terjedelem:** Sík mérőbetét 903-as acélból, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Középméretű külső menetek. Továbbá fogazásokhoz is
- Univerzálisan alkalmazható. A készülék nagy tartományt fog át

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4510000	4510001	4510002	4510003
Terméktípus		852			
Alkalmazási tartomány [mm]	mm	0 – 45	45 – 85	85 – 140	140 – 190
Mérési tartomány	mm	2			
Ismétlési pontosság f_w	μm	1			
Mérőerő	N	7,5		9	
Kengyelméret		2	3	4	5

Rendelési sz.	α	c	e	f	g	h	k	b	l
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4510000	13	68	60	77	13	13	25	140	34
4510001	8	11	60	103	14	13	28	193	59
4510002	10	162	70	141	16	12	31	258	87
4510003	6	212	75	171	16	12	31	316	112



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4333000	Millimesz 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4334000	Millimesz 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$	1003
4334001	Millimesz 2 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1003 XL
4335000	Millimesz 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4346000	Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$	2000
4346100	Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$	2001
4450051	Tartó, Kengyelméret 2	840 Fk/2
4450020	Talp, helyhez kötött használatra	840 Ff
4173210	Mérőbetét sík, edzett acél	40 Za
4511190	Mérőbetét sík, keményfém betétes	40 Za
4450052	Tartó, Kengyelméret 3	840 Fk/3
4450053	Tartó, Kengyelméret 4 + 5	840 Fk/4

