




Aufbau / Construction  	Kabel/ Wire		
		Innenleiter / <i>Innerconductor</i>	7 x 0,10mm CCA
		Schirmung / <i>Shielding</i>	No shielding
		Aufdruck / <i>Imprint</i>	No imprint
		Aussenmantel / <i>Outer diameter</i>	PVC black
	Connectors / Stecker	plug – plug / Stecker - Stecker	Western 8/4 - Western 6/4 (RJ45 – RJ11)
Länge / Length	Tolaranz / <i>Tolerance</i>	-0% / +5%	
Wickelvorgaben/ Rolling Instructions	Wickelvorgabe / <i>Rolling</i>	Connectors must be inside rolling	
Verarbeitung / Manufacturing	Assembled		
Karton / Carton	Karton mit S-Impuls Aufdruck / <i>Carton with S-Impuls printing</i>	L: 400mm x B: 300mm x H: max 300mm	



Verpackung / Packing Unit	Art.No.	Länge/Length	Max.Wickelgrösse/ max.Rolling Size	Verpackung/ Packing Unit
	TC 70253	3,0m	100mm x 40mm	250 pcs Export / 125 pcs Inner – 5 pcs in polybag with sticker
	TC 70256	6.0m	100mm x 50mm	200 pcs Export / 100 pcs Inner – 5 pcs in polybag with sticker
	TC 70260	10,0m	100mm x 70mm	100 pcs Export / 50 pcs Inner – 5 pcs in polybag with sticker
	TC 70265	15,0m	100mm x 80mm	50 pcs Export / 25 pcs Inner – 5 pcs in polybag with sticker

		Bezeichnung: Verbindungskabel
Geändert:	Name:	Artikel Nr.
Freigabe:	Name:	TC 70253