



## **BLUE DYNAMIC**


## Die wesentlichen Vorteile


- Entwickelt für Fahrzeuge aller Klassen
- Optimaler Kaltstartstrom von bis zu 110 %, verglichen mit konventionellen Batterien
- PowerFrame® Technologie
- Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN	
Europäische Typ-Nr. (ETN):	540 126 033
Artikel-Nummer:	540 126 033 313 2
Kurzbezeichnung:	A14
Strichcode:	4016987119617
UK-Code:	054
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	68

TECHNISCHE INFORMATIONEN					
Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B00		
Batterie-Kapazität [Ah]:	40	Schaltung:	0		
Kälteprüfstrom EN [A]:	330	Polart:	3		
Länge [mm]:	187	Gehäusegröße:	B19L		
Breite [mm]:	127	Gewicht gug (kg):	10,1		
Höhe [mm]:	227				











Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame <sup>®</sup> /Gestreckt	PowerFrame <sup>®</sup> /Gestreckt	PowerFrame <sup>®</sup> /Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität