

Handgabelhubwagen PROLINE mit kurzen Gabeln

Tragfähigkeit 2.500 kg

Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabelnängen von 600 bis 1.000 mm für den Transport besonders kurzer Lasten.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.
- Erhältlich mit Tandem- (TP) oder Einfachrollen (EP).



Technische Daten Handgabelhubwagen PROLINE mit kurzen Gabeln

Modell	HU 25-60 EP	HU 25-80 EP	HU 25-90 EP	HU 25-100 EP	HU 25-80 TP	HU 25-90 TP	HU 25-100 TP
Art.-Nr.	040011694	21225221	21225224	21225223	21225450	21225451	21225452
Tragfähigkeit, kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewicht, kg	59	63	66	66	64	67	66
Bereifung ¹	VG/PA	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	80x93	80x93	80x93	80x70	80x70	80x70
Hub h ₃ , mm	115	115	115	115	115	115	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85	85	85	85	85	85	85
Gabelbreite e, mm	160	160	160	160	160	160	160
Gabelzinkenlänge l, mm	600	800	900	1.000	800	900	1.000
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540	540	540	540	540	540	540

¹ PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

