

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder mit Schraubanschluss, für Sensor-/Aktor-Boxen mit M12-Metallgewinde oder QUICKON-Anschluss und steckbaren Stammleitungsanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1516713
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	BF3CCG
Katalogseite	Seite 265 (C-2-2019)
GTIN	4017918967444
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	70 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Dokumentation	Für Details der verwendeten Leiterplattenstecker siehe technische Daten des Artikels MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anschlusshaube ohne Stammkabel
Anwendung	Sensor-/Aktor-Box
Anzahl der Steckplätze	8
Kodierung	A - Standard

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	120 V AC
	120 V DC
Bemessungsstrom gesamt	10 A
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Strombelastbarkeit je Steckplatz	4 A

Anschlussdaten

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
	1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK
	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
	2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU
	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
	3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN
	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY
	4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN
	5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
	5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE
	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
	6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN
	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
	7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY
	8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT
	8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN
1-8 / 1 (+ 120 V) = U_N = BN	
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU	
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE	

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

LED Signalisierung

Statusanzeige vorhanden	Nein
-------------------------	------

Maße

Breite	58 mm
Höhe	21 mm
Länge	34 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA
Material Kontaktfläche Stammkabelseite	vergoldet
Material Gehäuse	PBT

Kabel / Leitung

Anschlussart Sensor/Aktor	M12-SPEEDCON-Buchse
Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Leitungsaußendurchmesser	7 mm ... 12 mm
Leiterquerschnitt metrisch (Signal)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG (Signal)	26 ... 16
Abisolierlänge (Signal)	7 mm
Leiterquerschnitt metrisch (Energie)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG (Energie)	26 ... 16
Abmantellänge der Ummantelung	50 mm (Stammleitung)
Anzugdrehmoment-Deckelschraube	0,35 Nm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	2,5 Nm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Zulassungen

 cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
			-	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
			-	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511				

cULus Recognized

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.0.1	27440111
ECLASS-11.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO



1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Zubehör

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO - 1516726

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516726>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 8-L-C GG SCO - 1516739

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516739>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-6/ 6-L-C GG SCO - 1516742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516742>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-6/12-L-C GG SCO - 1516755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516755>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-8/ 8-L-C GG SCO - 1516768

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516768>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-8/16-L-C GG SCO - 1516771

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516771>



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PZ1 VDE - 1206450

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206450>



Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212224>



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 Nm

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503328>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 7-polig, 4 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503357

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503357>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 50 m

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 1401690

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401690>



Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, Leitungslänge: 50 m

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503331>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 9-polig, 6 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503360>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 15-polig, 12 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 50 m

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503344>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503373

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503373>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 50 m

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 1559893

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1559893>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 200 m auf Trommel

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430938>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PP, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 50 m

Stammleitungsring

Stammleitungsring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - 1402304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1402304>



Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, 19-adrig, ungeschirmt, PUR halogenfrei, schleppketten- und robotertauglich, schwarzer Außenmantel, 16 x 0,5 mm² und 3 x 1,0 mm²

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 25 SAC - 1212315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212315>



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,5 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter der Anschlusshaube

Werkzeug

Werkzeug - SAC BIT HOOD-W 24 - 1212486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212486>



Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 24 mm, für 4 mm Sechskantantrieb

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 3NM - 1212225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212225>



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 1,2 - 3 Nm

Adaptereinsatz

Adaptereinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212600>



Adapter-Bit, für TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Schützschild-Zackband

Schützschild-Zackband - SS-ZB 17,5 WH - 0804963

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804963>



Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Schützschild-Zackband

Schützschild-Zackband - SS-ZB 17,5 YE - 0804976

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804976>



Schützschild-Zackband, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Schützschild-Zackband

Schützschild-Zackband - SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824468>



Schützschild-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm

Schützschild-Zackband

Schützschild-Zackband - SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824469>



Schützschild-Zackband, bestellbar: streifenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205037>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,4x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubeinsatz

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212607>



Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,45 x 2,4 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Anschlusshaube - SACB-C-H180 8/16 SCO

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1516713>



Schraubendreher

Schraubendreher - SF-M BH - 1212070

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212070>



Bit-Schraubendreher, mit 1/4" Schnellwechselfutter, Grifflänge 119 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz, passend für Bits nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de