



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 080806
Artikelnummer: 7811130
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016065
E-Nummer:
 Finland: 3420044
 :
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		82	77	57	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		3.2	3.0	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:		Aluminium			Zertifikate:
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Underwriters Laboratories
Deckelfarbe:		RAL 7001			Fimko
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			UL Canada
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Gost R
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:		-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:		-60 ... 175 °F			
Zubehör:					
AM 0808		Montageplatte			
ARM 0808		Tragschiene TS 15			
TRM 0808		Tragschiene TS 15			
MR 75003		Selbstschneidende Taptite Schraube M3			
MRS 28540		Befestigungslasche 2 St.			

