

SIDOOR MDG-CABLE 15m Motorkabel für MDG3, MDG4, MDG5,
Länge 15m



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung CABLE-MDG2-15M

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP67 Motoranschluss

Normen, Zulassungen, Zertifikate

Eignungsnachweis CE / cRUus

China-RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. -25 °C
- max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- Lagerung, min. -40 °C
- Lagerung, max. 90 °C

Leitungen

Leitungslänge 15 m

Anschluss technik

Art der Anschlusstechnik	aufgesteckt, verschraubt
Steckertyp	Buchse / Stecker
letzte Änderung:	19.11.2020