

Produkttyp-Bezeichnung

Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect TAP; zum Aufbau von PROFIBUS PA-Segmenten und Anschluss von PA-Feldgeräten, Schneid-Klemm-Technik, IP67 Lieferform: 10 Stück=1 Packung



Übertragungsrate

Übertragungsrate

- bei PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für PROFIBUS-Leitungen

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für PROFIBUS-Leitungen

integrierte Schneid-/Klemmkontakte

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

PBT (Polybutylentereftalat)

Bauform, Maße und Gewichte

Breite

84 mm

Höhe

54 mm

Tiefe

49 mm

Nettogewicht

170 g

Befestigungsart

- 35 mm DIN-Hutschienenmontage

Ja

- Wandmontage

Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

Schutzart IP

IP67

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis

- UL-Zulassung

Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

03.11.2020