

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 625 x 1420 x 920 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 150 kg, in blau, Unterbau Staplertaschen

Artikelnummer: 236037



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 625 x 1420 x 920 mm
- Schüttkantenhöhe 370 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Staplertaschen
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 226 mm
- Gewicht 67,5 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,3 m ³	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Höhe	625 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1420 mm	Unterbau	Staplertaschen

Breite	920 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Traglast	150 kg	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Schüttkantenhöhe	370 mm	Einfahrtaschenabstand	226 mm
Material	Polyethylen	Farbe	blau
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	67,5 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		